

Sacs, manches tunnel, gaines

Accessoires sur-mesure
pour **isolateur souple**



SACS

SACS FILTRE

MANCHES TUNNEL

GAINES



Des performances uniques

Accessoires en plastique souple et soudable, ces objets sont utilisés pour le stockage et le transfert de produits, de matériels et de substances d'un environnement propre à un environnement difficile, ou inversement.

Les domaines d'application



SANTÉ - PHARMACEUTIQUE



SANTÉ - HOSPITALIER



NUCLÉAIRE

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...

Ils utilisent des hémisphandres PiercanTech



Produits compatibles aux spécifications du secteur santé-pharmaceutique



SANOFI PASTEUR




Accessoires souples de confinements : les options disponibles

Matériaux


PVC PUR EBA/EVA

SACS


PIERCANTECH possède **une large gamme de sacs**. Ces sacs sont assemblés par **soudure haute fréquence étanche**, ils peuvent être scellés par impulsion thermique.




SAC « B À G » : FORME STANDARD
avec ou sans joint




SAC « B À G » : « FORME FLACON »




SAC « ZIP »




SAC À FÛT : COULEUR AZURÉE



SAC À FÛT : COULEUR ROUGE



SAC FILTRE AVEC SOUFFLETS



SAC « B À G » avec ou sans
joint fond rond (FR)




SAC FILTRE SANS SOUFFLET

MANCHES TUNNEL


Les manches tunnels peuvent posséder un ou deux joints toriques. Elles sont fabriquées en plastique souple extrudé, calandré et enduit de qualité translucide et cristal par **soudure haute fréquence étanche**.



MANCHE TUNNEL
TYPE A 2 joints



MANCHE TUNNEL
TYPE B 2 joints



MANCHE TUNNEL
TYPE C 1 joint

GAINES


Ces articles sont confectionnés par **soudure haute fréquence étanche** pour en assurer la fermeture hermétique. Les gaines servent de double protection. Elles sont enroulées sur un rouleau en carton de 70 mm de diamètre intérieur.



GAINES



GAINES sans fils



GAINES avec fils


NOS POINTS FORTS

- + Confection maîtrisée et validée
- + Protection des opérateurs, sécurité des préparations
- + Compatible et adaptable à de nombreuses solutions de dépollution, désamiantage et déconstruction
- + Protection de l'environnement

De l'étude à la pièce réalisée **d'accessoires souples de confinements**

À partir de l'expression de vos besoins, PiercanTech vous apporte la bonne solution, via un processus maîtrisé – étude, fabrication, contrôle – où le respect de la qualité fait l'objet de toute notre vigilance.

LES ÉTUDES




• Bureau d'études

Il analyse vos demandes et vous accompagne dans la recherche de la solution la plus adaptée. Choix du matériau, mise au point du produit, prototypage.

• Optimisation économique

L'étude de solutions adaptées à vos besoins intègre à la fois les facteurs qualité, délais et coûts de production, facilitant ainsi l'optimisation économique de votre projet.

LA FABRICATION



• La coupe

Les ciseaux à lames circulaires et à lames vibrantes sont utilisés. La coupe en bout semi-automatique : découpe unitaire au patron ou au format des matelas ou au gabarit.

• La soudure

Confection par soudure haute fréquence qui garantit une parfaite étanchéité des assemblages. Parc de soudeuses puissant adapté aux articles de confinement.

• Les propriétés

Compatibles avec les agents de nettoyage, de décontamination et de désinfection.

LE CONTRÔLE EN TROIS ÉTAPES



1 • Contrôle en amont des matières premières et des outillages avec vérification des dimensions sur plan via notre logiciel de gestion de production.

2 • Contrôle durant la production des paramètres physico-chimiques par le laboratoire de contrôle qualité et des paramètres de production par les opérateurs.

3 • Contrôle du produit fini

• Contrôle étanchéité

• Contrôle des soudures


• Marquage permettant l'identification de la pièce contrôlée pour une totale traçabilité.

PIERCANTECH à travers le monde



Piercan USA • Usine
San Diego

USA



Siège social Piercan • Usine
Port-en-Bessin

France



Direction commerciale Piercan
• Usine Plastunion Bondy

France

La production Piercan est vendue dans 62 pays



UNE QUESTION, BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT ?

N'hésitez pas à nous appeler ou nous écrire un mail, Piercan est au service de vos projets...
Coordonnées de votre interlocuteur :

📞 Téléphone +33 (0)1 45 88 66 27

✉ E-mail piercan@piercan.fr



PIERCAN FRANCE

17-23 rue Marcel Dassault
93140 Bondy - France
01 45 88 66 27 | F 01 48 49 87 64
piercan@piercan.fr | piercan.fr

PIERCAN USA

180 Bosstick Blvd
San Marcos, CA 92069 - USA
760-599-4543
sales@piercanusa.com | piercanusa.com

